







- Slam latches for direct closing in hostile environments
- Latch tongue at top
- Resistant to water and cleaning products
- Materials:
Body and support: 304L stainless steel
Latch and handle: 303 stainless steel
Spring: 301 stainless steel

Advantages

- Openings on the top and mounting face allow easy cleaning (no retention of water or dirt)
- No sharp angles (avoids risk of injury)
- Top mounted handle allows easy opening

Applications

- Equipment for the food industry
- Animal breeding (hutches, hen-houses)
- Lids for metal enclosures used in humid environments
- Stainless steel strike plate not supplied



A version



B version

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc.	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Latch stroke (mm)	Type	Stock*	Price each 1 to 49
LRR-56-A/SS	12	A version	✓	29,08 €
LRR-56-B/SS	13	B version	✓	29,08 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RFK28B

Riduttore ipoide inox,
fino a 130 Nm



STU

Boccola a sfere
lineare e rotativa,
Acciaio



T10_21_AL

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 all...



PM4

Ruota per vite senza
fine, Bronzo




KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



EMS

Volantino zigrinato,
Zigrinato



RPP5

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP5



NPTF30

Morsetto di
collegamento,
Distanziale Ø14 a Ø20




ETGamme

Molla di trazione
DIN2097, DIN 2097



BPHT

Sfera portante
fissaggio con perno



PRF_PSA

Rotella per profilo
alluminio, per



STRIPF

Spazzola strip,
Lunghezza 1m

Prodotti correlati



LRR

Chiavistello con perno
prismatico, Lucchetto
a molla



LRR-53

Chiavistello con
bloccaggio, Lucchetto
a molla acciaio



LRR-53

Chiavistello con
bloccaggio, Lucchetto
a molla inox



LRR22

Small dimension system
latch with locking system,
Aluminium