







- Slam latches for direct closing in hostile environments
- Latch tongue at top
- Resistant to water and cleaning products
- Materials:
Body and support: 304L stainless steel
Latch and handle: 303 stainless steel
Spring: 301 stainless steel

Advantages

- Openings on the top and mounting face allow easy cleaning (no retention of water or dirt)
- No sharp angles (avoids risk of injury)
- Top mounted handle allows easy opening

Applications

- Equipment for the food industry
- Animal breeding (hutches, hen-houses)
- Lids for metal enclosures used in humid environments
- Stainless steel strike plate not supplied



A version



B version

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc.	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Latch stroke (mm)	Type	Stock*	Price each 1 to 49
LRR-56-A/SS	12	A version	✓	29,08 €
LRR-56-B/SS	13	B version	✓	29,08 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...



RFVcap
Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione chiuso



SVR5
Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



BSM
Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina in acciaio



BLOC
Accessori per porte, Arresto per porta




R203
Molla per stampi ISO10243, Leggero



CHA225
Cerniera ad avvitare, 225 gradi




H0
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



RPPM
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



BLHB30
Rinvio angolare ad albero cavo, Fino a



LVTMFC
Device for controlling limit switches, For



EV
Terminale rapido inox per cavi,



SHS
Vite a spalla inox 303, Inox 303

Prodotti correlati



LRR
Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla



LRR-53
Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



LRR-53
Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox



LRR22
Small dimension latch with locking system, Aluminium