


- Manicotto per giunti cardanici semplici
- Per i giunti cardanici doppi, utilizzare due soffietti

Vantaggi

- L'uso di un manicotto permette di moltiplicare per 5 la durata di vita di un giunto cardanico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta	

Codice	Alesaggio del giunto cardanico (indicativo)	ØA	ØB	C	Per giunto cardanico di riferimento	Stock*	Prezzo unit
M03-A-10	10	39	20,5	47	G03 GD03 H03 HD03 CT10	✓	9,75 €
M04-A-12	12	47	24,5	52	G04 GD04 H04 HD04 CT12	✓	9,75 €
M05-A-14	14	51	27,5	58	G05 GD05 H05 HD05 CT14	✓	9,75 €
M1-A-16	16	56	30,5	67	G1 GD1 H1 HD1 CT16	✓	10,67 €
M2-A-18	18	66	35,5	74	G2 GD2 H2 HD2 CT18	✓	10,67 €
M3-A-20	20	75	40,0	84	G3 GD3 H3 HD3 CT20	✓	15,26 €
M4-A-22	22	83	45,0	97	G4 GD4 H4 HD4 CT22	✓	15,26 €
M5-A-25	25	93	50,0	110	G5 GD5 H5 HD5 CT25	✓	16,56 €
M6-A-30	30	105	56,0	124	G6 GD6 H6 HD6 CT30	✓	16,56 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EZY
Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



PFL
P-FLEX, Vite a pressione



DOMI120
Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



F7-I
Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



PCS_PA6
, 12.7mm (DIN 08B-1)



DB
Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



EHD08-9
Riduttore coassiale, da 35 a 50 Nm



PRS100
Piede snodabile tutto inox Ø100, Ø 100



LWL
Guida lineare a sfere - Sfere inox, Binario - da 514 N a 16700 N



CHAFR
Cerniera, A frizione



VTH
Vite a testa esagonale, Acciaio classe 8.8



NRR
Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi


Prodotti correlati



G01
Giunto cardanico semplice, Sollecitazioni normale



GD01
Giunto cardanico doppio, Sollecitazioni normale



CT
Giunto cardanico telescopico, Sollecitazioni normale



CTss
Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggere