

Modulo 0,4

Vite senza fine acciaio o plastica lavorata




- Passo 1,257mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:
Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 20 a 348 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W0.4-1	SW0.4-1	1	2°32'	29,03 €	53,12 €
W0.4-2	SW0.4-2	2	5°04'	29,44 €	56,87 €
W0.4-3	SW0.4-3	3	7°35'	30,93 €	60,10 €
W0.4-4	SW0.4-4	4	10°40'	33,31 €	61,95 €
Acciaio temprato					
WH0.4-1	SWH0.4-1	1	2°32'	40,37 €	75,55 €
WH0.4-2	SWH0.4-2	2	5°04'	41,86 €	80,85 €
WH0.4-3	SWH0.4-3	3	7°35'	43,30 €	85,35 €
WH0.4-4	SWH0.4-4	4	10°40'	47,30 €	88,08 €
Plastica					
ZW0.4-1	ZSW0.4-1	1	2°32'	19,94 €	37,53 €
ZW0.4-2	ZSW0.4-2	2	5°04'	20,81 €	40,11 €
ZW0.4-3	ZSW0.4-3	3	7°35'	21,75 €	42,41 €
ZW0.4-4	ZSW0.4-4	4	10°40'	23,41 €	43,75 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 0,4**

Info.

- Passo 1,257mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota
es.: Vite **W0,4-1**,
Ruota **M0,4-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.
- Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acciaio	0,57 (0,0012)	0,36 (0,00075)
Acciaio temprato	1,00 (0,0021)	-
Delrin	-	0,14 (0,00030)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse					Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M0.4-20/1	ZM0.4-20/1	20	8,00	8,50	8,80	9,20	8,80	3	23,84 €	11,97 €
M0.4-24/1	ZM0.4-24/1	24	9,60	9,30	10,40	10,80	10,40	3	24,44 €	12,25 €
M0.4-28/1	ZM0.4-28/1	28	11,20	10,10	12,00	12,40	10,40	3	26,13 €	13,09 €
M0.4-30/1	ZM0.4-30/1	30	12,00	10,50	12,80	13,20	8,00	3	26,68 €	13,35 €
M0.4-34/1	ZM0.4-34/1	34	13,60	11,30	14,40	14,80	8,00	3	27,24 €	13,69 €
M0.4-36/1	ZM0.4-36/1	36	14,40	11,70	15,20	15,60	8,00	3	28,40 €	14,13 €
M0.4-40/1	ZM0.4-40/1	40	16,00	12,50	16,80	17,20	12,00	4	29,38 €	14,72 €
M0.4-45/1	ZM0.4-45/1	45	18,00	13,50	18,80	19,20	12,00	4	29,75 €	14,94 €
M0.4-48/1	ZM0.4-48/1	48	19,20	14,10	20,00	20,40	12,00	4	29,75 €	15,05 €
M0.4-50/1	ZM0.4-50/1	50	20,00	14,50	20,80	21,20	12,00	4	29,75 €	15,18 €
M0.4-62/1	ZM0.4-62/1	62	24,80	16,90	25,60	26,00	12,00	4	29,94 €	15,78 €
M0.4-72/1	ZM0.4-72/1	72	28,80	18,90	29,60	30,00	12,00	5	32,25 €	16,15 €
M0.4-75/1	ZM0.4-75/1	75	30,00	19,50	30,80	31,20	12,00	5	32,41 €	17,90 €
M0.4-84/1	ZM0.4-84/1	84	33,60	21,30	34,40	34,80	12,00	5	34,10 €	18,93 €
M0.4-100/1	ZM0.4-100/1	100	40,00	24,50	40,80	41,20	12,00	5	41,97 €	22,44 €
M0.4-120/1	ZM0.4-120/1	120	48,00	28,50	48,80	49,20	12,00	5	47,32 €	25,99 €
M0.4-130/1	ZM0.4-130/1	130	52,00	30,50	52,80	53,20	12,00	5	54,34 €	28,36 €
M0.4-140/1	ZM0.4-140/1	140	56,00	32,50	56,80	57,20	12,00	5	61,95 €	31,19 €
M0.4-200/1	ZM0.4-200/1	200	80,00	44,50	80,80	81,20	20,00	6	117,17 €	58,95 €
M0.4-300/1	ZM0.4-300/1	300	120,00	64,50	120,80	121,20	20,00	6	273,05 €	99,46 €


↓ ↓ **A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione** ↓ ↓
M0.4-348 ZM0.4-348 348 Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta
 Dimensioni in mm

Altri prodotti...



FF20

Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



DFG

Ventosa, silicone



RFK58B

Riduttore ipoide inox, fino a 500 Nm




MSP19

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico con inse...



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



PRF_BR

Elementi di giunzione, Flangia per profilato



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a




MRA_SS

Maglia rapida, Inox



TCLar_

Tenditore per catena automatico, Con



STL

Guida con spazzola, Spazzola

Prodotti correlati