

# Coppia ruota e vite senza fine AccPla

## Modulo 0,5

## Vite senza fine acciaio o plastica lavorata




- Passo 1,571mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:  
Vite: acciaio 20NC2 o plastica delrin  
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4  
o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




### Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 278 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)  
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

### SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta



Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
<b>Acciaio non temprato</b>					
W0.5-1	SW0.5-1	1	2°23'	28,40 €	55,93 €
W0.5-2	SW0.5-2	2	4°45'	29,44 €	58,42 €
W0.5-3	SW0.5-3	3	7°07'	30,93 €	61,63 €
W0.5-4	SW0.5-4	4	9°27'	33,31 €	64,45 €
<b>Acciaio temprato</b>					
WH0.5-1	SWH0.5-1	1	2°23'	40,37 €	79,50 €
WH0.5-2	SWH0.5-2	2	4°45'	41,86 €	82,96 €
WH0.5-3	SWH0.5-3	3	7°07'	44,00 €	87,57 €
WH0.5-4	SWH0.5-4	4	9°27'	47,30 €	91,73 €
<b>Plastica</b>					
ZW0.5-1	ZSW0.5-1	1	2°23'	19,94 €	39,47 €
ZW0.5-2	ZSW0.5-2	2	4°45'	20,81 €	41,18 €
ZW0.5-3	ZSW0.5-3	3	7°07'	21,75 €	43,42 €
ZW0.5-4	ZSW0.5-4	4	9°27'	23,41 €	45,57 €

Dimensioni in mm

## Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 0,5**

### Info.

- Passo 1,571mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: vite **W0,5-1**, Ruota **M0,5-20/1**
- L'associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	1,01 (0,0060)	0,65 (0,0040)
Acciaio temprato	1,86 (0,0039)	-
Delrin	-	0,25 (0,0005)

### SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5			
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M0.5-12	ZM0.5-12	12	6,00	9,00	7,00	7,50	5,00	3	22,05 €	11,03 €
M0.5-15	ZM0.5-15	15	7,50	9,75	8,50	9,00	6,50	4	23,30 €	11,68 €
M0.5-20	ZM0.5-20	20	10,00	11,00	11,00	11,50	8,50	4	25,79 €	12,93 €
M0.5-25	ZM0.5-25	25	12,50	12,25	13,50	14,00	10,00	4	27,53 €	13,83 €
M0.5-28	ZM0.5-28	28	14,00	13,00	15,00	15,50	10,00	4	28,01 €	14,03 €
M0.5-30	ZM0.5-30	30	15,00	13,50	16,00	16,50	13,00	6	28,12 €	14,06 €
M0.5-32	ZM0.5-32	32	16,00	14,00	17,00	17,50	13,00	6	29,35 €	14,72 €
M0.5-40	ZM0.5-40	40	20,00	16,00	21,00	21,50	13,00	6	34,23 €	17,21 €
M0.5-42	ZM0.5-42	42	21,00	16,50	22,00	22,50	13,00	6	34,77 €	17,41 €
M0.5-48	ZM0.5-48	48	24,00	18,00	25,00	25,50	13,00	6	36,51 €	18,29 €
M0.5-50	ZM0.5-50	50	25,00	18,50	26,00	26,50	13,00	6	37,02 €	18,57 €
M0.5-60	ZM0.5-60	60	30,00	21,00	31,00	31,50	13,00	6	43,64 €	24,15 €
M0.5-78	ZM0.5-78	78	39,00	25,50	40,00	40,50	13,00	6	55,43 €	30,69 €
M0.5-80	ZM0.5-80	80	40,00	26,00	41,00	41,50	13,00	6	57,20 €	36,00 €
M0.5-90	ZM0.5-90	90	45,00	28,50	46,00	46,50	13,00	6	76,77 €	48,30 €
M0.5-100	ZM0.5-100	100	50,00	31,00	51,00	51,50	13,00	6	91,23 €	57,50 €
M0.5-110	ZM0.5-110	110	55,00	33,50	56,00	56,50	13,00	6	95,00 €	59,83 €
M0.5-150	ZM0.5-150	150	75,00	43,50	76,00	76,50	13,00	6	102,40 €	64,36 €
M0.5-160	ZM0.5-160	160	80,00	46,00	81,00	81,50	13,00	6	116,81 €	73,60 €
M0.5-200	ZM0.5-200	200	100,00	56,00	101,00	101,50	13,00	6	221,69 €	80,79 €

**A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione**   
**M0,5-278 ZM0,5-278 278 Dimension: contattateci Su richiesta Su richiesta**  
 Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Riduttore a rinvio  
angolare, da 0.40 a  
2.53 Nm



Snodo angolare a 90°  
DIN71802, Inox



Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



Cuscinetto a collare ,  
Bronzo  
autolubrificante  
METAFRAM




Serracavo, Inox



Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 6 a  
18 Nm - a treni  
parall...



Chiusura a leva con  
serratura, Bloccabile



Attuatore lineare a  
motore 2A, 2 ampere



Ruota fissa con  
piastra, Inox -  
Poliammide



Elementi di giunzione,  
Collegamento a 90°



Inserto auto-  
maschiante a passo  
grosso, Filetto largo




Calettatore di  
bloccaggio, Coppia  
media/elevata

## Prodotti correlati



Coppia ruota e vite  
senza fine , Bronzo



Coppia ruota e vite  
senza fine , Plastica  
lavorata (delrin)