

# Coppia ruota e vite senza fine AccPla

## Modulo 0,8

## Vite senza fine acciaio o plastica lavorata




- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:  
Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin  
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4  
o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




### Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 170 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)  
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

### SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
<b>Acciaio non temprato</b>					
W0.8-1	SW0.8-1	1	3°48'	32,47 €	55,93 €
W0.8-2	SW0.8-2	2	7°35'	33,90 €	58,82 €
W0.8-3	SW0.8-3	3	11°18'	36,74 €	61,63 €
W0.8-4	SW0.8-4	4	14°55'	39,82 €	64,45 €
<b>Acciaio temprato</b>					
WH0.8-1	SWH0.8-1	1	3°48'	46,19 €	79,50 €
WH0.8-2	SWH0.8-2	2	7°35'	48,19 €	83,59 €
WH0.8-3	SWH0.8-3	3	11°18'	52,38 €	87,57 €
WH0.8-4	SWH0.8-4	4	14°55'	49,74 €	91,73 €
<b>Plastica</b>					
ZW0.8-1	ZSW0.8-1	1	3°48'	22,88 €	39,39 €
ZW0.8-2	ZSW0.8-2	2	7°35'	23,84 €	41,34 €
ZW0.8-3	ZSW0.8-3	3	11°18'	25,84 €	43,30 €
ZW0.8-4	ZSW0.8-4	4	14°55'	28,01 €	45,36 €

Dimensioni in mm

## Ruota in bronzo o plastica lavorata Modulo 0,8

### Info.

- Passo 2,513mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W0,8-1**, Ruota **M0,8-20/1**
- L'associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	2,82 (0,006)	1,84 (0,0039)
Acciaio temprato	5,26 (0,011)	-
Delrin	-	0,70 (0,0015)

### SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse					Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M0.8-12	ZM0.8-12	12	9,60	10,80	11,20	12,00	8	5	23,84 €	11,97 €
M0.8-15	ZM0.8-15	15	12,00	12,00	13,60	14,40	10	5	25,97 €	12,99 €
M0.8-18	ZM0.8-18	18	14,40	13,20	16,00	16,80	10	5	29,03 €	14,57 €
M0.8-20	ZM0.8-20	20	16,00	14,00	17,60	18,40	12	5	29,55 €	14,80 €
M0.8-24	ZM0.8-24	24	19,20	15,60	20,80	21,60	12	5	32,03 €	16,01 €
M0.8-25	ZM0.8-25	25	20,00	16,00	21,60	22,40	16	8	33,70 €	16,92 €
M0.8-28	ZM0.8-28	28	22,40	17,20	24,00	24,80	16	8	34,94 €	17,53 €
M0.8-30	ZM0.8-30	30	24,00	18,00	25,60	26,40	16	8	36,34 €	18,26 €
M0.8-32	ZM0.8-32	32	25,60	18,80	27,20	28,00	16	8	37,63 €	18,93 €
M0.8-40	ZM0.8-40	40	32,00	22,00	33,60	34,40	20	8	44,95 €	24,82 €
M0.8-42	ZM0.8-42	42	33,60	22,80	35,20	36,00	20	8	48,17 €	26,65 €
M0.8-48	ZM0.8-48	48	38,40	25,20	40,00	40,80	20	8	56,14 €	30,98 €
M0.8-50	ZM0.8-50	50	40,00	26,00	41,60	42,40	20	8	60,54 €	38,10 €
M0.8-60	ZM0.8-60	60	48,00	30,00	49,60	50,40	20	8	92,67 €	58,34 €
M0.8-78	ZM0.8-78	78	62,40	37,20	64,00	64,80	20	8	99,64 €	62,75 €
M0.8-80	ZM0.8-80	80	64,00	38,00	65,60	66,40	20	8	100,53 €	63,34 €
M0.8-90	ZM0.8-90	90	72,00	42,00	73,60	74,40	20	8	114,51 €	72,11 €
M0.8-100	ZM0.8-100	100	80,00	46,00	81,60	82,40	20	8	125,68 €	79,11 €
M0.8-110	ZM0.8-110	110	88,00	50,00	89,60	90,40	20	8	154,72 €	97,49 €
M0.8-150	ZM0.8-150	150	120,00	66,00	121,60	122,40	20	8	307,21 €	111,90 €

↓
↓
**A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione**
↓
↓

**M0,8-170 ZM0,8-170 170**
Dimensioni: contattateci
Su richiesta Su richiesta

*Dimensioni in mm*

## Altri prodotti...



RDS  
Rondella di sicurezza  
Hygienic Usit®, Inox



PRF4545  
Profilato inox  
standard, 45 x 45 mm



PSG1HC  
Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio  
20NCD2 cement...



BPP  
Supporto ritto in  
lamiera con  
cuscinetto, Lamiera



SH3  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



AHEX  
Riduttore manuale,  
Barra esagonale



CAP820  
Catena a tapparella  
dritta, Stretta serie  
820



AC156-157  
Riscontro per chiusura  
a leva rigida ad  
anello, 25.5mm




T5-16ECO  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo



PRF1932  
Profilato alluminio  
standard, 19 x 32 mm



MSP19  
Inserto con piastrina a  
incollare



FRss  
Inserti filettati, Inox

## Prodotti correlati



M0  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
non temprato



M0  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
temprato