

Modulo 1,0


Vite senza fine acciaio o plastica lavorata

- Passo 3,142mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:
Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 138 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W1-1	SW1-1	1	3°48'	37,40 €	69,07 €
W1-2	SW1-2	2	7°35'	39,58 €	70,95 €
W1-3	SW1-3	3	11°18'	43,42 €	75,74 €
W1-4	SW1-4	4	14°56'	45,34 €	76,85 €
Acciaio temprato					
WH1-1	SWH1-1	1	3°48'	53,29 €	98,15 €
WH1-2	SWH1-2	2	7°35'	56,24 €	100,85 €
WH1-3	SWH1-3	3	11°18'	61,67 €	107,55 €
WH1-4	SWH1-4	4	14°56'	64,45 €	109,17 €
Plastica					
ZW1-1	ZSW1-1	1	3°48'	26,42 €	48,75 €
ZW1-2	ZSW1-2	2	7°35'	27,88 €	50,01 €
ZW1-3	ZSW1-3	3	11°18'	30,62 €	53,38 €
ZW1-4	ZSW1-4	4	14°56'	31,91 €	54,21 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 1,0**

Info.

- Passo 3,142mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W1-1**, Ruota **M1-20/1**
- L'associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acciaio	5,87 (0,012)	3,42 (0,0072)
Acciaio temprato	10,06 (0,021)	-
Delrin	-	1,32 (0,0027)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti		Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M1-12	ZM1-12	12	12	13,50	14	15	14	6	37,63 €	18,93 €
M1-15	ZM1-15	15	15	15,00	17	18	15	6	38,95 €	19,53 €
M1-18	ZM1-18	18	18	16,50	20	21	15	6	40,58 €	20,33 €
M1-20	ZM1-20	20	20	17,50	22	23	15	6	40,97 €	20,56 €
M1-24	ZM1-24	24	24	19,50	26	27	20	8	43,12 €	21,75 €
M1-25	ZM1-25	25	25	20,00	27	28	20	8	45,04 €	22,57 €
M1-28	ZM1-28	28	28	21,50	30	31	20	8	46,70 €	23,41 €
M1-30	ZM1-30	30	30	22,50	32	33	25	8	48,19 €	26,69 €
M1-32	ZM1-32	32	32	23,50	34	35	25	8	50,66 €	28,10 €
M1-40	ZM1-40	40	40	27,50	42	43	25	8	68,42 €	43,04 €
M1-42	ZM1-42	42	42	28,50	44	45	25	8	69,94 €	44,00 €
M1-48	ZM1-48	48	48	31,50	50	51	25	10	84,82 €	53,38 €
M1-50	ZM1-50	50	50	32,50	52	53	25	10	91,30 €	57,50 €
M1-60	ZM1-60	60	60	37,50	62	63	25	10	100,57 €	63,34 €
M1-78	ZM1-78	78	78	46,50	80	81	25	10	131,21 €	82,64 €
M1-80	ZM1-80	80	80	47,50	82	83	25	10	149,28 €	94,01 €
M1-90	ZM1-90	90	90	52,50	92	93	25	10	185,57 €	116,90 €
M1-100	ZM1-100	100	100	57,50	102	103	25	10	290,99 €	106,08 €
M1-110	ZM1-110	110	110	62,50	112	113	30	10	290,99 €	106,08 €

↓
↓
A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione
↓
↓

M1-138	ZM1-138	138	Dimensioni: contattateci	Su richiesta	Su richiesta
--------	---------	-----	--------------------------	--------------	--------------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



PSPT

Manopola a pressione, PVC



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione aperto



RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm




RFK58C

Riduttore ipoidale inox, fino a 500 Nm



CHMR90

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Gancio



CHA225

Cerniera ad avvitare, 225 gradi



CHARcav

Cerniera a molla, to install



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio

Prodotti correlati



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio temprato