Manicotto filettato di bloccaggio

Stock Inx

MBF

Montaggio e regolazione rapidi

- ***Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi***
- *Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.*
- *Alesaggio liscio*
- *Materiale:*
  inox 303/304




Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con gli assi* **APCB**, *i morsetti base* **NSP**, **NSU** *o* **NSD**, *e i morsetti orientabili* **NRV** *o* **NRR**

Speciale agroalimentare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura est. ØM	H1	H2	A/F chiave	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✔	4,94 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✔	5,16 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✔	5,47 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Ventosa, Gomma naturale




Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Accessori di collegamento, Piastra



Cylindrical brush track, For gentle conveying and handling



Brache di sollevamento, 2 asole



Elementi di giunzione, Piastra di raccordo



Attrezzi, Gomma



Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



Giunto a soffietto Inox, Inox - con vite a pressione




Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm

Prodotti correlati



Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi