

# Manicotto filettato di bloccaggio **Stock** **Inx**

## MBF Montaggio e regolazione rapidi

- Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi
- Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.
- Alesaggio liscio
- Materiale:  
inox 303/304

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori

- Da combinare con gli assi **APCB**, i morsetti base **NSP**, **NSU** o **NSD**, e i morsetti orientabili **NRV** o **NRR**



Speciale agroalimentare



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura est. ØM	H1	H2	A/F chiave	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✓	4,94 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✓	5,16 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✓	5,47 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



TMR  
Tenditore rigido,  
Manuale



MET  
Cuscinetto cilindrico ,  
Bronzo  
autolubrificante  
METAFRAM



DIV  
Pistoncino a molla,  
Bloccabile - Acciaio



AC  
Piastrina di riscontro,  
15mm



PV1R  
Braccio portaventosa  
orientabile, Serraggio  
standard



Q6  
Cuscinetto radiale a  
sfere, Acciaio



MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata ,  
3:1



ACLEFS  
Elementi di  
ancoraggio,  
Regolabile



MC  
Deceleratore,  
autocompensante -  
senza regolazione



BLHB50  
Rinvio angolare, fino a  
30 Nm



RFV63  
Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine, fino  
a 152 Nm



MCLred  
Manicotto di  
riduzione, Cilindrico -  
inox

## Prodotti correlati



APBC  
Supporto per sensore,  
Tubo di collegamento  
per morsetto



NSP  
Morsetto base a 90°,  
Montaggio e  
regolazione rapidi