

Manicotto filettato di bloccaggio **Stock** **Inx**

MBF Montaggio e regolazione rapidi

- Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi
- Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.
- Alesaggio liscio
- Materiale:
inox 303/304

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori

- Da combinare con gli assi APCB, i morsetti base NSP, NSU o NSD, e i morsetti orientabili NRV o NRR



Speciale agroalimentare



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Per asse ØA | Filettatura est. ØM | H1 | H2 | A/F chiave | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 4 |
|----------|----------------|------------------------|----|----|---------------|--------|--------------------------|
| MBF8-12 | 8 | M12x1,5 | 5 | 12 | 15 | ✓ | 4,94 € |
| MBF10-14 | 10 | M14x1,5 | 5 | 12 | 17 | ✓ | 5,16 € |
| MBF12-16 | 12 | M16x1,5 | 6 | 12 | 19 | ✓ | 5,47 € |

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



BCAss

Boccola scanalata
Inox, Inox



KSTM

Supporto ritto con
cuscinetto Igubal®,
Polimero



PRF_PL_4590

Elementi di giunzione,
Piastra di giunzione -
45x90 mm



PCS50SS

Pignone a catena -
Inox, 12.7mm (DIN
08B-1)



DIA

Pistoncino a molla,
con anello



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Kit di
fissaggio per rotella
eccentrica




BH01

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio :
pressione e colla



ZG0

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica



TBV

Tavola di
posizionamento



MHXred

Manicotto di
riduzione, Esagonale -



MEP

Impugnatura cilindrica
libera, Fissa

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



NSP

Morsetto base a 90°,
Montaggio e
regolazione rapidi