

# Manicotto filettato di bloccaggio **Stock** **Inx**

## MBF Montaggio e regolazione rapidi

- Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi
- Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.
- Alesaggio liscio
- Materiale:  
inox 303/304

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori

- Da combinare con gli assi APCB, i morsetti base NSP, NSU o NSD, e i morsetti orientabili NRV o NRR



Speciale agroalimentare



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura est. ØM	H1	H2	A/F chiave	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✓	4,94 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✓	5,16 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✓	5,47 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ZGO

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



LACT\_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



DOMI50

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



VEL

Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



SDCcss

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



GAC

Chiusura a leva con serratura, Bloccabile



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per f...



EHD16

Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm



LRX

Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a



PCLA\_T

Maniglia a ripresa, Plastica



STRIP1000

Spazzola strip, Lunghezza 1m

## Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



NSP

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi