


- Manicotto cilindrico maschiato (con filetto passante interno)
- Ideale per la giunzione di barre filettate
- Materiali:

Acciaio S300PB zincato Zn3-5BL

Inox 303

- Confezioni da 20 pezzi



acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	5+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		filettatura	Qtà per			Stock*		Prezzo unit. per conf.	
Acciaio	inox	ØT	L	ØD	conf.	Acciaio	inox	Acciaio	inox
MCL4-15/B	-	M4	15	7	20	✓	-	4,55 €	-
MCL4-20/B	-	M4	20	7	20	✓	-	4,83 €	-
-	MCL5-15/SS/B	M5	15	8	20	-	✓	-	23,87 €
MCL5-20/B	-	M5	20	8	20	✓	-	4,93 €	-
MCL5-25/B	-	M5	25	8	20	✓	-	5,31 €	-
MCL6-10/B	MCL6-10/SS/B	M6	10	10	20	✓	✓	4,15 €	20,60 €
MCL6-15/B	-	M6	15	10	20	-	-	4,55 €	-
MCL6-20/B	MCL6-20/SS/B	M6	20	10	20	✓	✓	5,12 €	25,02 €
MCL6-25/B	MCL6-25/SS/B	M6	25	10	20	✓	✓	5,50 €	30,30 €
MCL6-30/B	MCL6-30/SS/B	M6	30	10	20	✓	✓	6,27 €	35,40 €
MCL6-35/B	-	M6	35	10	20	✓	-	7,81 €	-
MCL6-40/B	-	M6	40	10	20	✓	-	8,30 €	-
MCL6-50/B	-	M6	50	10	20	✓	-	14,73 €	-
MCL8-15/B	-	M8	15	11	20	✓	-	5,12 €	-
MCL8-20/B	MCL8-20/SS/B	M8	20	11	20	-	✓	5,50 €	32,99 €
MCL8-25/B	MCL8-25/SS/B	M8	25	11	20	✓	-	5,88 €	35,40 €
MCL8-30/B	MCL8-30/SS/B	M8	30	11	20	✓	✓	6,47 €	43,17 €
MCL8-35/B	MCL8-35/SS/B	M8	35	11	20	-	-	8,68 €	46,93 €
MCL8-40/B	MCL8-40/SS/B	M8	40	11	20	✓	-	9,26 €	52,71 €
MCL8-50/B	MCL8-50/SS/B	M8	50	11	20	✓	✓	14,92 €	65,96 €
MCL10-20/B	MCL10-20/SS/B	M10	20	13	20	✓	-	6,95 €	41,18 €
MCL10-25/B	MCL10-25/SS/B	M10	25	13	20	-	✓	8,11 €	51,06 €
MCL10-30/B	MCL10-30/SS/B	M10	30	13	20	-	-	8,68 €	60,58 €
MCL10-35/B	-	M10	35	13	20	-	-	10,22 €	-
MCL10-40/B	MCL10-40/SS/B	M10	40	13	20	-	✓	11,75 €	71,82 €
MCL10-50/B	MCL10-50/SS/B	M10	50	13	20	-	✓	17,90 €	89,50 €
MCL10-60/B	-	M10	60	13	20	-	-	21,83 €	-
MCL12-20/B	-	M12	20	15	20	✓	-	9,84 €	-
MCL12-25/B	-	M12	25	15	20	-	-	10,81 €	-
MCL12-30/B	MCL12-30/SS/B	M12	30	15	20	-	✓	12,24 €	80,46 €
MCL12-35/B	-	M12	35	15	20	-	-	14,34 €	-
MCL12-40/B	MCL12-40/SS/B	M12	40	15	20	-	-	15,80 €	93,08 €
MCL12-50/B	MCL12-50/SS/B	M12	50	15	20	-	-	24,26 €	103,92 €
MCL12-60/B	-	M12	60	15	20	-	-	30,80 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




PM3
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



RFVbr
Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



LACM_SS
Leva a camma inox, Femmina



CX5
Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



RBNtc
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...



AT5P_AT10P
Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



DOMI80
Accessori di collegamento, Piastra



ERF
Terminale rapido per cavi, Terminale filettato



NT121
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 20 a 68 Nm - a treni



LFM2
Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



P45
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm



ACL-PLAngle
Elementi di giunzione, Collegamento angolare

Prodotti correlati



MCL
Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - acciaio



TIF
Asta filettata - DIN975, Inox A2



MHXred
Manicotto di riduzione, Esagonale - inox



MCLred
Manicotto di riduzione, Cilindrico - inox