


Grillo a U con chiodo a occhiello

MDR Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm

- **Anello d'attacco**
- Marcatura: diametro dell'asse, CMU, CE
- Materiale:
Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.
- Pezzi venduti a multipli, contattateci.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	B	ØC	ØE	F	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. da 1 a 19
MDR1-05	5	8	18	13	6	23	100	0,020	2,04 €
MDR1-06	6	12	25	14	6	29	160	0,040	2,45 €
MDR1-08	8	15	32	18	8	37	250	0,070	2,98 €
MDR1-10	10	18	38	22	10	41	400	0,140	3,76 €
MDR1-12	12	26	50	27	12	56	630	0,260	5,94 €
MDR1-14	14	27	56	29	14	57	800	0,370	7,28 €
MDR1-16	16	31	64	35	17	64	1000	0,560	9,76 €
MDR1-18	18	32	70	36	19	65	1300	0,710	13,50 €
MDR1-20	20	38	78	40	20	69	1600	0,940	17,03 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




BLHT20

Rinvio angolare a T,
da 0.66 a 1.77 Nm



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP,
RPP14



RLR

Tenditore per catene
Roll-Ring®, Roll-
Ring® Self-adjusting



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



TCXR

Tenditore per catena
automatico, con
pignone acciaio



PCS62SS

Pignone a catena -
Inox, 15.875mm (DIN
08B-1)



T5-16ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...



Q6

Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio



SSHBRA

Ingranaggio conico
inox, 1,5:1 2:1 3:1



PGM52-M4

Maniglia a ponte,
Alluminio



FHCS

Vite a testa svasata
piana, Inox A2 - DIN
7991

Prodotti correlati




MDR_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



MLY

Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato



TAC

Tenditore, Acciaio