


# Impugnatura cilindrica libera

Stock

MEP Tecnopolimero, asse in acciaio o **inox**

- Impugnatura libera con impronta esagonale di blocco
- Elementi di manovra
- Materiale:
  - Poliammide nero
  - Superficie opaca
  - Asse filettato in acciaio zincato o inox



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		ØA	L	ØD	E	G	Prezzo unit.			
Acciaio	Inox						da 1 a 5			
MEP21-50	MEP21-50/SS	21	50	M6	13	3	✓	✓	6,54 €	19,37 €
MEP23-70	MEP23-70/SS	23	70	M8	14	4	✓	✓	7,53 €	21,42 €
MEP26-90	MEP26-90/SS	26	90	M10	17	5	✓	✓	8,54 €	24,32 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



PGM86-M5

Maniglia a ponte, Termoplastica



CXS

Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



UGAC\_UGET

Guida per cilindrico, Ghiera per stelo filettato del martinetto



PMC150\_M16

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base quadrata



CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



CHMR40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



VRC1

Staffa di bloccaggio 1 lato, 1 lato



EMS

Volantino zigrinato, Zigrinato



ACA

Albero scanalato in acciaio, Acciaio



STRIP

Spazzola strip, Lunghezza 1m



CHT

Motore AC asincrono trifase, 1.1 a 1.85kW

## Prodotti correlati



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa