



- Flangia rettangolare per deceleratore


NUOVO!



Esempio di utilizzo



Da MF10 a 14



Da MF20 a 25

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	b1	b2	b3	b4	b5	Per deceleratore	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
MF-10	M10x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC25	✓	42,00 €
MF-12	M12x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC75	✓	42,00 €
MF-14	M14x1,5	4,5	4,5	4,5	45	29	16	35,0	5	MC150	-	45,19 €
MF-20	M20x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA500	-	56,17 €
MF-25	M25x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA600-900	-	56,15 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AFA

Perno di fissaggio, con anello



NCT_AT

Giunto di collegamento, Ad angolo variabile



ACLEPP

Angolare, 8 fori



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo in acciaio,...



PRS100

Piede snodabile tutto inox Ø100, Ø 100




DOMI_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 55/1



PRF_CH

Catena porta cavo, Supplied in metre lengths



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di



SCE_SS

Serracavo, Inox



GEC

Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile

Prodotti correlati



MC

Deceleratore, autocompensante - senza regolazione



RMSA

Deceleratore, Regolabile