



- Flangia rettangolare per deceleratore


**NUOVO!**



Esempio di utilizzo



Da MF10 a 14



Da MF20 a 25

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	b1	b2	b3	b4	b5	Per deceleratore	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
MF-10	M10x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC25	✓	42,00 €
MF-12	M12x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC75	✓	42,00 €
MF-14	M14x1,5	4,5	4,5	4,5	45	29	16	35,0	5	MC150	-	45,19 €
MF-20	M20x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA500	-	56,17 €
MF-25	M25x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA600-900	-	56,15 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



RJA11\_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



ACL

Angolare, Angolare orientabile



CLQassortiment

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Spessori metallici centesimali



ACLEPP

Angolare, 8 fori



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150



OP3\_14\_06

Accessorio per indicatori, Boccola di acciaio



NIN

Dado autofrenante, Acciaio

## Prodotti correlati



MC

Deceleratore, autocompensante - senza regolazione



RMSA

Deceleratore, Regolabile