



- Flangia rettangolare per deceleratore


**NUOVO!**



Esempio di utilizzo



Da MF10 a 14



Da MF20 a 25

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	b1	b2	b3	b4	b5	Per deceleratore	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
MF-10	M10x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC25	✓	42,00 €
MF-12	M12x1	4,5	4,5	4,5	38	25	12	25,4	5	MC75	✓	42,00 €
MF-14	M14x1,5	4,5	4,5	4,5	45	29	16	35,0	5	MC150	-	45,19 €
MF-20	M20x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA500	-	56,17 €
MF-25	M25x1,5	5,5	5,5	5,5	47	35	16	35,0	10	RMSA600-900	-	56,15 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PM4

Vite senza fine,  
Acciaio temprato



Q1

Cuscinetto orientabile  
a sfere, Acciaio




PLN

Distanziatore  
cilindrico,  
termoplastica




CHT

Motore AC asincrono  
trifase, 1.1 a 1.85kW



QNU

Cuscinetto a singola  
corona di rulli  
cilindrici, Anello  
interno libero



INO

Ingranaggio interno,  
Plastica lavorata  
(delrin)



PF40NM

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
18 Nm



GLP

Volantino a 6 lobi,  
Tecnoaluminio -  
Acciaio



FF20

Riduttore ad alberi  
paralleli, da 5.80 a 23



PRS50

Piede snodato tutto  
inox Ø50, Ø 50



BLM

Pressore liscio a  
molla, Corpo



SSB

Ingranaggio conico  
inox, 1:1

## Prodotti correlati



MC

Deceleratore,  
autocompensante -  
senza regolazione



RMSA

Deceleratore,  
Regolabile