


MFB

Giunti per sistemi asserviti

Coppia: **da 0,3 a 2Nm**


- **Grande precisione**
- Grande rigidità alla torsione
- Disallineamento importante
- Funzionamento identico nei due sensi di rotazione
- Materiali:
 - Mozzo: alluminio A-U5 Pb Bi
 - Soffietto: bronzo fosfatato
- T° d'utilizzo max.: +100°C
- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio



Fissaggio con vite a pressione

Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica
- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d'origine



Codice	Cattivo allineamento			Coppia	
	radiale (mm)	assiale (mm)	angolare (°)	min.	max. (Nm)
MFB-12	0,10	+0,40 / -1,20	1,5°	0,3	0,6
MFB-16	0,10	+0,40 / -1,20	1,5°	0,5	1,0
MFB-20	0,15	+0,60 / -1,80	2,0°	0,8	1,6
MFB-25	0,15	+0,60 / -1,80	2,0°	1,3	2,6
MFB-32	0,20	+0,80 / -2,50	2,0°	2,0	4,0

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Alesaggio standard max.			L	C	ØT	F	Momento d'inerzia (kg·m ²)	Rigidità alla torsione	Massa (g)	Velocità di rotazione max.	Prezzo unit.
	ØA	ØA	ØD						(Nm/Rad)		(g/min)	
MFB-12	3 x 3	6,35	12	23,5	7,5	M2,5	2,5	9,0 x 10 ⁻⁸	82	4,1	32000	55,01 €
MFB-16	4 x 4	8	16	26,5	9,0	M3	3,0	3,5 x 10 ⁻⁷	110	9,0	24000	56,95 €
MFB-20	5 x 5	10	20	32,0	10,0	M3	3,5	9,9 x 10 ⁻⁷	180	16,0	19000	56,42 €
MFB-25	6 x 6	12	25	36,5	12,0	M4	4,5	3,1 x 10 ⁻⁶	240	32,0	15000	72,55 €
MFB-32	8 x 8	16	32	42,0	13,5	M4	5,5	9,2 x 10 ⁻⁶	330	57,0	12000	83,45 €

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



D-PAR_SS
Piedino antivibrante
parabolico, inox



GAC
Chiusura a leva con
serratura, Bloccabile



TR
Creomaglieria sezione
circolare, Inox -
modulo 0,25-1,5



HTD5M_15
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



RFK38B
Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



WJUM10
Pattino Drylin® W,
Pattino



HG8-ECO
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio C45



NSU
Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°



CHAuss
Cerniera ad avvitare,
270°



STRIPF
Spazzola strip,
Lunghezza 1m



CHTRB
Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,
fino a 87,3 Nm



TBD
Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 5kg

Prodotti correlati



MFBS
Giunto a soffietto
Inox, Inox - con vite a
pressione



MFBC
Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con ganascia di
serraggio



EKN
Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0,5 a
12Nm