



- **Grande precisione**
- Grande rigidità alla torsione
- Disallineamento importante
- Funzionamento identico nei due sensi di rotazione
- Materiali:
 - Mozzo: alluminio A-U5 Pb Bi
 - Soffietto: bronzo fosfato
- T° d'utilizzo max.: +100°C
- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio



Fissaggio con ganascia di serraggio

Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica
- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d'origine



Codice	Cattivo allineamento			Coppia nominale (Nm)	Coppia max. (Nm)
	radiale (mm)	assiale (mm)	angolare (°)		
MFB-12C	0,10	+0,40 /-1,20	1,5°	0,3	0,6
MFB-16C	0,10	+0,40 /-1,20	1,5°	0,5	1,0
MFB-20C	0,15	+0,60 /-1,80	2,0°	0,8	1,6
MFB-25C	0,15	+0,60 /-1,80	2,0°	1,3	2,6
MFB-32C	0,20	+0,80 /-2,50	2,0°	2,0	4,0

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Alesaggio standard max.		ØD	L	C	ØT	F	G	Momento d'inerzia (kg·m ²)	Rigidità alla torsione (Nm/Rad)	Velocità di rotazione max. (g/min)	Prezzo unit.
	ØA	ØA										
MFB-12C	4 x 4	5	12	23,5	7,5	M2	2,25	4,0	9,7 x 10 ⁻⁸	82	13 000	✓ 72,46 €
MFB-16C	5 x 5	6,35	16	26,5	9,0	M2,5	3,00	5,0	3,7 x 10 ⁻⁷	110	9 500	✓ 72,52 €
MFB-20C	6 x 6	8	20	32,0	10,0	M2,5	3,50	6,5	9,9 x 10 ⁻⁷	180	7 700	✓ 72,65 €
MFB-25C	8 x 8	10	25	36,5	12,0	M3	4,50	9,0	3,1 x 10 ⁻⁶	240	6 100	✓ 101,89 €
MFB-32C	8 x 8	14	32	42,0	13,5	M4	5,00	11,0	9,6 x 10 ⁻⁶	330	4 800	✓ 97,80 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RURp
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Poliuretano - Mozzo alluminio (U...



UCFL_PBT
Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox, Polimero e inox



PTA100
Piede snodato con base stampata Ø100, Ø 100



CHINV
Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura 90°



BPM_LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Acciaio



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



NT62
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 6 a 18 Nm - a treni parall...



PW_PWG3
Vite senza fine di precisione, Acciaio



MDR
Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



NPTF20
Morsetto di collegamento, Fisso Ø10 a Ø14



PW_PWG2
Vite senza fine di precisione, Acciaio



F7-P-AM
Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico

Prodotti correlati



MFBSC
Giunto a soffietto Inox, Inox - con ganascia di serraggio



MFBS
Giunto a soffietto Inox, Inox - con vite a pressione



DKN
Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm