




Giunti per sistemi asserviti

MFBS

Coppia: da 0,5 a 3Nm


- Grande precisione
- Grande rigidità torsionale
- Disallineamento importante
- Funzionamento identico nei due sensi di rotazione
- Materiali:
 - Mozzo: inox 303
 - Soffietto: inox 316L
- T° d'utilizzo max.: +150°C
- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio

Fissaggio con vite a pressione



Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica
- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d'origine



Codice	Cattivo allineamento			Coppia nominale max. (Nm)
	radiale (mm)	assiale (mm)	angolare (°)	
MFBS-12	0,10	+0,40 /-1,20	1,5°	0,5
MFBS-16	0,10	+0,40 /-1,20	1,5°	1,0
MFBS-20	0,15	+0,60 /-1,80	2,0°	1,5
MFBS-25	0,15	+0,60 /-1,80	2,0°	2,0
MFBS-32	0,20	+0,80 /-2,50	2,0°	3,0

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Alesaggio standard max.		ØD	L	C	ØT	F	Momento d'inerzia (kg·m ²)	Rigidità alla torsione (Nm/Rad)	Massa (g)	Velocità di rotazione max. (g/min)	Prezzo unit.
	ØA	ØA										
MFBS-12	3 x 3	6,35	12	23,5	7,5	M2,5	2,5	2,1 x 10 ⁻⁷	100	9,1	32000	95,04 €
MFBS-16	4 x 4	8,00	16	26,5	9,0	M3	3,0	8,0 x 10 ⁻⁷	150	20	24000	118,27 €
MFBS-20	5 x 5	10,00	20	32,0	10,0	M3	3,5	2,3 x 10 ⁻⁶	220	37	19000	128,08 €
MFBS-25	6 x 6	12,00	25	36,5	12,0	M4	4,5	7,0 x 10 ⁻⁶	330	73	15000	133,43 €
MFBS-32	8 x 8	16,00	32	42,0	13,5	M4	5,5	2,1 x 10 ⁻⁵	490	130	12000	174,41 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KBS_UU

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



MET

Cuscinetto cilindrico, Bronzo autolubrificante METAFRAM



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



ACLRP_

Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfere



SUPTOOL

Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di bloccaggio



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



BHEX

Tappo di protezione esagonale,



GE1006

Chiusura a leva adattabile, Per



CHA35

Cerniera ad avvitare, Hinge



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821

Prodotti correlati



MFB

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con vite a pressione



MFBC

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio