

Manovella ad impugnatura girevole


MH_{MEP}

Tecnopolimero

- **Manovella ad impugnatura girevole**
- Elementi di manovra
- Materiale:
 - Poliammide nero caricato con fibra di vetro
 - Superficie opaca
 - Mozzo in acciaio zincato

Opzioni

- Alesaggio su misura
- Scanalatura a chiave normalizzata



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	G	L	ØA	ØD	E	H	Prealessaggio			MEP	n	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
							Ød	MEP	n				
MH65-MEP	65	87	18	27	10	33	4	21x50	M6	✓	18,08 €		
MH80-MEP	80	105	22	30	10	36	4	21x50	M6	✓	20,61 €		
MH100-MEP	100	128	24	34	10	40	4	23x70	M8	✓	23,59 €		
MH130-MEP	130	162	28	40	14	49	6	26x90	M8	✓	33,28 €		
MH160-MEP	160	196	34	45	15	55	6	26x90	M10	✓	42,12 €		


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto



CHM63

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 196 Nm



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



BZY_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



PR125

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123



TRM55

Crema di ghiaccio a sezione circolare, Inox - modulo 1-5



LRM2

Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



FF50

Riduttore ad alberi paralleli, da 111 a 425



RVM14

Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine



PRF-SCREEN-1

Screen support, Basic support

Prodotti correlati



MHQMEP

Manovella ad impugnatura girevole, Alesaggio quadrato



MHPGR

Manovella ad impugnatura girevole,



MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile