

# Manovella ad **impugnatura girevole**

## MHQ<sub>MEP</sub> Alesaggio quadrato - Tecnopolimero

### - Manovella ad impugnatura girevole alesaggio quadrato passante

- Elementi di manovra

- Materiale:


Poliammide nero caricato con  
fibra di vetro  
Superficie opaca  
Mozzo in acciaio zincato



### Opzioni

- Alesaggio su misura

- Scanalatura a chavetta normalizzata



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	G	L	ØA	ØD	H	T	B	C	MEP	n	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
MHQ65-MEP	65	87	18	27	23	8x8	20	16	21x50	M6	✓	18,89 €
MHQ80-MEP	80	105	22	30	26	10x10	22	19	21x50	M6	✓	21,12 €
MHQ100-MEP	100	128	24	34	30	12x12	27	22	23x70	M8	✓	25,09 €
MHQ130-MEP	130	162	28	40	35	14x14	30	25	26x90	M8	✓	33,64 €
MHQ160-MEP	160	196	34	45	40	17x17	34	28	26x90	M10	✓	43,67 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ZHBRA  
Ingranaggio conico in  
plastica, 1,25:1 2:1  
3:1



GTCSS  
Rullo tendicinghia, Per  
ambienti aggressivi



INS\_BR  
Boccola autofilettante  
Ottone, Ottone



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 2A, 2  
ampere



BPLF  
Sfera portante alta  
sporgenza, Leggero



GMK17\_BR  
Morsetto porta guide,  
Conico doppio



CCLSS  
Capocorda ad  
occhiello, Inox



NTMdI  
Grano punta in delrin,  
punta in delrin



SFE  
Testa a snodo  
femmina, Inox / PTFE



EHD12  
Riduttore coassiale,  
da 60 a 140 Nm



MBEX  
Riduttore manuale,  
Manovella estremità  
esagonale



SVR20  
Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con  
madrevite esterna

## Prodotti correlati



MHMEP  
Manovella ad  
impugnatura girevole,  
Prealesata



MHPGR  
Manovella ad  
impugnatura girevole,



MEP  
Impugnatura cilindrica  
libera, Fissa



PGR  
Impugnatura cilindrica  
libera retraibile,  
Retraibile