
Giunto flessibile *a dischi doppi*

Giunti per sistemi asserviti

MHW


Coppia: da 2,8 a 38Nm

- ***Grande rigidità alla torsione***
- *Disallineamento assorbito dal disco inox*
- *Senza gioco*
- *Resiste all'olio e ai prodotti chimici*
- *Non richiede manutenzione*
- *Materiali:*
  - *Mozzo: alluminio A-U4G*
  - *Disco: inox 301*
  - *Perni: inox 303*
  - *Disco centrale: A-U5 Pb Bi*
- *T° d'utilizzo max. : +100°C*



Utilizzi

- *Motori passo-passo*
- *Automatismo*
- *Giunto di precisione*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Velocità di rotazione max. (g/min)	Massa (g)	Momento d'inerzia (kg·m²)	Rigidità alla torsione statica (Nm/Rad)	Disallineamento Radiale (mm)	Angolare	Assiale (mm)	Coppia nominale (Nm)	Coppia max. (Nm)
MHW-32C	4800	48	$6{,}2 \times 10^{-6}$	1000	0,15	2°	±0,40	2,8	5,6
MHW-40C	3800	81	$1{,}6 \times 10^{-5}$	1500	0,20	2°	±0,50	6,0	12,0
MHW-50C	3100	150	$4{,}6 \times 10^{-5}$	2000	0,20	2°	±0,60	12,0	24,0
MHW-63C	2400	230	$1{,}1 \times 10^{-4}$	2500	0,30	2°	±0,80	19,0	38,0

Codice	Alesaggio standard ØA	Alesaggio max. ØA	ØD	ØE	F	L	W	ØC	S1	M	G	Stock*	Prezzo unit.
MHW-32C	6	10	32	15	4	13,70	40	22	9	M3	8,00	✍	190,75 €
MHW-40C	8	14	40	25	6	16,50	46	28	12	M4	10,50	✔	213,93 €
MHW-50C	12	20	50	25	7	19,40	52	39	15	M5	14,75	✔	257,25 €
MHW-63C	16	25	63	32	8	22,30	58	45	18	M6	17,00	✔	364,47 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



Simple support base (bipod), Plastic



Pattino Drylin® W, Pattino



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



Perno autobloccante per foro cieco, Inox 303



Terminale rapido per cavi, Terminale filettato



Pistoncino a molla, con maniglia a T



Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano



Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante

Prodotti correlati



Giunto flessibile a disco semplice, Disco semplice