
Manicotto esagonale maschiato Stock Inx Acc


MHX

Acciaio o inox

- ***Manicotto esagonale con filetto passante interno***
- *Ideale per la giunzione di barre filettate*
- *Materiali:*
  Acciaio S300PB zincato Zn3-5BL
  Inox 303
- ***Confezione: 20 pezzi***







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	Maschiatura ØT	L	AF	Qtà per confezione	Stock* Acciaio	Stock* Inox	Prezzo unit. per conf. da 1 a 4 Acciaio	Prezzo unit. per conf. da 1 a 4 Inox
MHX3-10/B	MHX3-10/SS/B	M3	10	5,5	20	✔	-	4,48 €	14,66 €
MHX3-12/B	MHX3-12/SS/B	M3	12	5,5	20	-	-	4,60 €	16,21 €
MHX3-15/B	MHX3-15/SS/B	M3	15	5,5	20	✔	-	5,07 €	17,85 €
MHX3-18/B	-	M3	18	5,5	20	-	-	5,57 €	-
MHX3-20/B	-	M3	20	5,5	20	✔	-	5,99 €	-

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Maschiatura			Qtà per			Prezzo unit. per conf. da 1 a 4	
Acciaio	Inox	ØT	L	AF	confezione	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
MHX4-10/B	MHX4-10/SS/B	M4	10	7,0	20	-	-	4,67 €	16,90 €
MHX4-12/B	MHX4-12/SS/B	M4	12	7,0	20	-	-	4,95 €	18,91 €
MHX4-15/B	MHX4-15/SS/B	M4	15	7,0	20	-	-	5,41 €	21,04 €
MHX4-18/B	-	M4	18	7,0	20	-	-	5,88 €	-
MHX4-20/B	-	M4	20	7,0	20	✔	-	6,60 €	-
-	MHX5-12/SS/B	M5	12	8,0	20	-	✔	-	22,32 €
MHX5-15/B	MHX5-15/SS/B	M5	15	8,0	20	✔	-	6,87 €	23,56 €
-	MHX5-18/SS/B	M5	18	8,0	20	-	-	-	24,90 €
MHX5-20/B	MHX5-20/SS/B	M5	20	8,0	20	✔	✔	9,52 €	25,33 €
MHX5-25/B	-	M5	25	8,0	20	-	-	10,23 €	-
MHX6-15/B	MHX6-15/SS/B	M6	15	10,0	20	✔	✔	5,74 €	32,41 €
MHX6-18/B	MHX6-18/SS/B	M6	18	10,0	20	-	-	6,27 €	29,41 €
MHX6-20/B	MHX6-20/SS/B	M6	20	10,0	20	-	-	6,46 €	35,45 €
MHX6-25/B	MHX6-25/SS/B	M6	25	10,0	20	-	✔	6,78 €	35,96 €
MHX6-30/B	MHX6-30/SS/B	M6	30	10,0	20	✔	✔	7,82 €	43,03 €
MHX6-35/B	-	M6	35	10,0	20	✔	✔	9,60 €	-
MHX6-40/B	-	M6	40	10,0	20	✔	✔	10,44 €	-
MHX6-50/B	-	M6	50	10,0	20	-	-	17,95 €	
MHX8-15/B	-	M8	15	13,0	20	✔	-	9,19 €	-
MHX8-20/B	-	M8	20	13,0	20	✔	-	10,63 €	-
MHX8-25/B	MHX8-25/SS/B	M8	25	13,0	20	✔	✔	13,02 €	60,97 €
MHX8-30/B	MHX8-30/SS/B	M8	30	13,0	20	✔	✔	15,02 €	72,22 €
MHX8-35/B	-	M8	35	13,0	20	-	-	17,30 €	-
MHX8-40/B	-	M8	40	13,0	20	✔	-	19,61 €	-
MHX8-45/B	-	M8	45	13,0	20	✔	-	23,36 €	-
MHX8-50/B	-	M8	50	13,0	20	✔	-	29,41 €	-
MHX8-60/B	-	M8	60	13,0	20	✔	-	35,54 €	-
MHX10-20/B	-	M10	20	17,0	20	✔	-	14,82 €	-
MHX10-25/B	MHX10-25/SS/B	M10	25	17,0	20	-	-	18,14 €	104,25 €
MHX10-30/B	MHX10-30/SS/B	M10	30	17,0	20	-	-	21,69 €	124,86 €
MHX10-40/B	MHX10-40/SS/B	M10	40	17,0	20	✔	-	28,67 €	166,23 €
MHX10-50/B	-	M10	50	17,0	20	-	-	35,54 €	-
MHX10-60/B	-	M10	60	17,0	20	-	-	43,78 €	-
MHX10-70/B	-	M10	70	17,0	20	✔	-	51,29 €	-
MHX12-25/B	-	M12	25	19,0	20	✔	-	22,74 €	-
MHX12-30/B	MHX12-30/SS/B	M12	30	19,0	20	-	-	27,81 €	147,60 €
MHX12-40/B	MHX12-40/SS/B	M12	40	19,0	20	✔	-	36,48 €	175,29 €
MHX12-50/B	MHX12-50/SS/B	M12	50	19,0	20	✔	-	45,66 €	218,76 €
MHX12-60/B	-	M12	60	19,0	20	-	-	54,52 €	-
MHX12-70/B	-	M12	70	19,0	20	✔	-	62,84 €	-

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...


SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2


GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo


RT70


Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata


CHARcav

Cerniera a molla, to install


F7-SF-SM

Visualizzatore multifunzione, Supporto - montaggio ortogonale


SPIT

Piede senza snodo, Con foro per fissaggio


R203

Molla per stampi ISO10243, Leggero


AHEX

Riduttore manuale, Barra esagonale


ACM_TRI

Tirante chiusura in gomma, Caucciù


NSA

Connettore rinvio d’angolo, Articolato


GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione


ACLEPP

Angolare, 4 fori

Prodotti correlati


MHX

Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - acciaio


TIF

Asta filettata - DIN975, Inox A2


MHXred

Manicotto di riduzione, Esagonale - inox


TIFss

Tirante tutto filetto - DIN976A, Inox