



# Manicotto esagonale maschiato Stock Inx Acc

## MHX

## Acciaio o **inox**

- Manicotto esagonale con filetto passante interno
- Ideale per la giunzione di barre filettate
- Materiali:
  - Acciaio S300PB zincato Zn3-5BL
  - Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	50+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Maschiatura	Qtà per confezione			Prezzo unit. per conf. da 1 a 4			
Acciaio	Inox	ØT	L	AF	Stock*	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
MHX3-10/B	MHX3-10/SS/B	M3	10	5,5	20	✓	-	4,48 €	14,66 €
MHX3-12/B	MHX3-12/SS/B	M3	12	5,5	20	-	-	4,60 €	16,21 €
MHX3-15/B	MHX3-15/SS/B	M3	15	5,5	20	✓	-	5,07 €	17,85 €
MHX3-18/B	-	M3	18	5,5	20	-	-	5,57 €	-
MHX3-20/B	-	M3	20	5,5	20	✓	-	5,99 €	-

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice		Maschiatura			Qtà per confezione	Prezzo unit. per conf. da 1 a 4			
Acciaio	Inox	ØT	L	AF		Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
MHX4-10/B	MHX4-10/SS/B	M4	10	7,0	20	-	-	4,67 €	16,90 €
MHX4-12/B	MHX4-12/SS/B	M4	12	7,0	20	-	-	4,95 €	18,91 €
MHX4-15/B	MHX4-15/SS/B	M4	15	7,0	20	-	-	5,41 €	21,04 €
MHX4-18/B	-	M4	18	7,0	20	-	-	5,88 €	-
MHX4-20/B	-	M4	20	7,0	20	✓	-	6,60 €	-
-	MHX5-12/SS/B	M5	12	8,0	20	-	✓	-	22,32 €
MHX5-15/B	MHX5-15/SS/B	M5	15	8,0	20	✓	-	6,87 €	23,56 €
-	MHX5-18/SS/B	M5	18	8,0	20	-	-	-	24,90 €
MHX5-20/B	MHX5-20/SS/B	M5	20	8,0	20	✓	✓	9,52 €	25,33 €
MHX5-25/B	-	M5	25	8,0	20	-	-	10,23 €	-
MHX6-15/B	MHX6-15/SS/B	M6	15	10,0	20	✓	✓	5,74 €	32,41 €
MHX6-18/B	MHX6-18/SS/B	M6	18	10,0	20	-	-	6,27 €	29,41 €
MHX6-20/B	MHX6-20/SS/B	M6	20	10,0	20	-	-	6,46 €	35,45 €
MHX6-25/B	MHX6-25/SS/B	M6	25	10,0	20	-	✓	6,78 €	35,96 €
MHX6-30/B	MHX6-30/SS/B	M6	30	10,0	20	✓	✓	7,82 €	43,03 €
MHX6-35/B	-	M6	35	10,0	20	✓	✓	9,60 €	-
MHX6-40/B	-	M6	40	10,0	20	✓	✓	10,44 €	-
MHX6-50/B	-	M6	50	10,0	20	-	-	17,95 €	-
MHX8-15/B	-	M8	15	13,0	20	✓	-	9,19 €	-
MHX8-20/B	-	M8	20	13,0	20	✓	-	10,63 €	-
MHX8-25/B	MHX8-25/SS/B	M8	25	13,0	20	✓	✓	13,02 €	60,97 €
MHX8-30/B	MHX8-30/SS/B	M8	30	13,0	20	✓	✓	15,02 €	72,22 €
MHX8-35/B	-	M8	35	13,0	20	-	-	17,30 €	-
MHX8-40/B	-	M8	40	13,0	20	✓	-	19,61 €	-
MHX8-45/B	-	M8	45	13,0	20	✓	-	23,36 €	-
MHX8-50/B	-	M8	50	13,0	20	✓	-	29,41 €	-
MHX8-60/B	-	M8	60	13,0	20	✓	-	35,54 €	-
MHX10-20/B	-	M10	20	17,0	20	✓	-	14,82 €	-
MHX10-25/B	MHX10-25/SS/B	M10	25	17,0	20	-	-	18,14 €	104,25 €
MHX10-30/B	MHX10-30/SS/B	M10	30	17,0	20	-	-	21,69 €	124,86 €
MHX10-40/B	MHX10-40/SS/B	M10	40	17,0	20	✓	-	28,67 €	166,23 €
MHX10-50/B	-	M10	50	17,0	20	-	-	35,54 €	-
MHX10-60/B	-	M10	60	17,0	20	-	-	43,78 €	-
MHX10-70/B	-	M10	70	17,0	20	✓	-	51,29 €	-
MHX12-25/B	-	M12	25	19,0	20	✓	-	22,74 €	-
MHX12-30/B	MHX12-30/SS/B	M12	30	19,0	20	-	-	27,81 €	147,60 €
MHX12-40/B	MHX12-40/SS/B	M12	40	19,0	20	✓	-	36,48 €	175,29 €
MHX12-50/B	MHX12-50/SS/B	M12	50	19,0	20	✓	-	45,66 €	218,76 €
MHX12-60/B	-	M12	60	19,0	20	-	-	54,52 €	-
MHX12-70/B	-	M12	70	19,0	20	✓	-	62,84 €	-

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GE  
Chiusura a leva,  
Standard



CHA\_GC\_9SS  
Cerniera a bandiera  
inox, A saldare



LBE  
Manicotto a sfere  
Mini, Miniatura



CHTRP  
Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 75,7 Nm



BPFss  
Supporto a flangia  
tonda a carico leggero  
inox, Inox



CHA60  
Cerniera,  
Rettangolare forata o  
con fori svasati



RBS  
Rondella elastica ,  
Acciaio



NCT  
Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso



DBL821  
Rotella per catena,  
Serie 821



PLC\_PLT  
Magnete, Con foro  
maschiato



GLB  
Volantino a 6 lobi  
filettato,  
Tecno-polimero - Inox



NPTF20  
Morsetto di  
collegamento,  
Distanziale Ø10 a Ø14


## Prodotti correlati



MHX  
Manicotto esagonale  
maschiato, Esagonale  
- inox



MHXred  
Manicotto di  
riduzione, Esagonale -  
acciaio



TIFbout  
Tirante tutto filetto -  
DIN976A, Acciaio