


- Male/female sleeve
- Materials:
 - Galvanised steel
 - 303 Stainless steel
- Supplied by the pack



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	OF	OT	S	L	X	Y	Qty per pack	Price each 1 to 4
Steel								
MHX6-8-19/B	M6	M8	13	19	7	7	20	15,91 €
MHX8-6-20/B	M8	M6	13	20	8	7	20	15,91 €
MHX8-10-23/B	M8	M10	13	23	8	9	20	15,91 €
MHX8-12-23/B	M8	M12	17	23	8	8	20	22,37 €
MHX10-6-21/B	M10	M6	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-8-21/B	M10	M8	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-12-25/B	M10	M12	17	25	10	8	20	22,37 €
MHX10-16-32/B	M10	M16	24	32	10	13	20	57,85 €
MHX12-8-23/B	M12	M8	13	23	10	7	20	15,91 €
MHX12-10-23/B	M12	M10	13	23	10	8	20	15,91 €
MHX12-16-32/B	M12	M16	24	32	10	13	20	57,85 €
MHX16-10-32/B	M16	M10	19	32	14	9	20	34,71 €
MHX16-12-32/B	M16	M12	19	32	14	10	20	34,71 €
Stainless steel								
MHX6-8-19/SS/B	M6	M8	13	19	7	7	20	67,94 €
MHX8-6-20/SS/B	M8	M6	13	20	8	7	20	67,94 €
MHX8-10-23/SS/B	M8	M10	13	23	8	9	20	67,94 €
MHX8-12-23/SS/B	M8	M12	17	23	8	8	20	87,92 €
MHX10-6-21/SS/B	M10	M6	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-8-21/SS/B	M10	M8	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-12-25/SS/B	M10	M12	17	25	10	8	20	87,92 €
MHX10-16-32/SS/B	M10	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX12-8-23/SS/B	M12	M8	13	23	10	7	20	67,94 €
MHX12-10-23/SS/B	M12	M10	13	23	10	8	20	67,94 €
MHX12-16-32/SS/B	M12	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX16-10-32/SS/B	M16	M10	19	32	14	9	20	100,82 €
MHX16-12-32/SS/B	M16	M12	19	32	14	10	20	100,82 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RIMple

Ruota di livellamento,
Con piastra



FF30

Riduttore ad alberi
paralleli, da 21.50 a
83 Nm



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso




SLV

Attrezzo di bloccaggio
a leva verticale, A
leva verticale - acciaio



MC

Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione



TSM T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



BTC

Tappo per tubo
quadrato, Standard



NTMbr

Grano punta in
ottone, punta in
ottone



DOMI_MD

Tavola rotante di
regolazione Domino,
40/1



BLHB20

Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
1.77 Nm



BCM_MPBT

Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliester PBT



PCS62K

Pignone a catena
dentatura temprata,
15.875mm (DIN10B-1)

Prodotti correlati



MHXred

Manicotto di
riduzione, Esagonale -
acciaio



TIF

Asta filettata -
DIN975, Inox A2



TIFss

Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



MCL

Manicotto cilindrico
maschiato, Cilindrico -
inox