


- Male/female sleeve
- Materials:
 - Galvanised steel
 - 303 Stainless steel
- Supplied by the pack



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	OF	OT	S	L	X	Y	Qty per pack	Price each 1 to 4
Steel								
MHX6-8-19/B	M6	M8	13	19	7	7	20	15,91 €
MHX8-6-20/B	M8	M6	13	20	8	7	20	15,91 €
MHX8-10-23/B	M8	M10	13	23	8	9	20	15,91 €
MHX8-12-23/B	M8	M12	17	23	8	8	20	22,37 €
MHX10-6-21/B	M10	M6	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-8-21/B	M10	M8	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-12-25/B	M10	M12	17	25	10	8	20	22,37 €
MHX10-16-32/B	M10	M16	24	32	10	13	20	57,85 €
MHX12-8-23/B	M12	M8	13	23	10	7	20	15,91 €
MHX12-10-23/B	M12	M10	13	23	10	8	20	15,91 €
MHX12-16-32/B	M12	M16	24	32	10	13	20	57,85 €
MHX16-10-32/B	M16	M10	19	32	14	9	20	34,71 €
MHX16-12-32/B	M16	M12	19	32	14	10	20	34,71 €
Stainless steel								
MHX6-8-19/SS/B	M6	M8	13	19	7	7	20	67,94 €
MHX8-6-20/SS/B	M8	M6	13	20	8	7	20	67,94 €
MHX8-10-23/SS/B	M8	M10	13	23	8	9	20	67,94 €
MHX8-12-23/SS/B	M8	M12	17	23	8	8	20	87,92 €
MHX10-6-21/SS/B	M10	M6	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-8-21/SS/B	M10	M8	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-12-25/SS/B	M10	M12	17	25	10	8	20	87,92 €
MHX10-16-32/SS/B	M10	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX12-8-23/SS/B	M12	M8	13	23	10	7	20	67,94 €
MHX12-10-23/SS/B	M12	M10	13	23	10	8	20	67,94 €
MHX12-16-32/SS/B	M12	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX16-10-32/SS/B	M16	M10	19	32	14	9	20	100,82 €
MHX16-12-32/SS/B	M16	M12	19	32	14	10	20	100,82 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...




BTC
Tappo per tubo quadrato, Standard



PRF-SRA-78
Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura rapida autobloc...



UCP_SS
Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



CHB
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



MCLred
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio



SLV
Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - acciaio



CHA35
Cerniera ad avvitare, Hinge



PTA80
Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



SDG
Supporto con tirante ad occhio, Plastica



MSP23
Inserto con piastrina a incollare




SSG1
Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8

Prodotti correlati



TIFbout
Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



MHX
Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - acciaio



MCL
Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - acciaio



MCLred
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio