




Grillo a omega **inox** con chiodo a occhio

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MLYss**

- Anello d'attacco
- Materiale:
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✓	3,74 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✓	3,93 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✓	4,95 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✓	8,02 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✓	14,53 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✓	19,72 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	29,38 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	55,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



MAX26
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm



TB8
Cuscinetto assiale a
rulli cilindrici, Acciaio




GB-RA
Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3



KBS_UU
Manicotto chiuso a
sfere inox di
precisione, Di
precisione - inox / ...



DOMI80
Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio



PF40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino
a18 Nm



ZG0
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



EMS
Volantino zigrinato,
Zigrinato



FBL6000_K19
Spazzola al metro,
Crine di cavallo nero



HLU
Volantino con razze,
Alluminio



MDPOT
Potenziometro,

Prodotti correlati



MLY
Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



MDR_SS
Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox