# Acc Ino Grillo a omega inox con chiodo a occhiello


## Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm MLYss

- ***Anello d'attacco***
- *Materiale:*
  *Inox 316*
- *Nessuna marcatura sul prodotto*

**Info.**

- *CMU: Carico massimo utile*
  *Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 30+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | Su richiesta |

| Riferimenti | Asse ØD | A | L | H | CMU (kg) | Peso (kg) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLY1-05/SS | 5 | 10,0 | 20,0 | 30 | 190 | 0,015 | ✔ | 3,74 € |
| MLY1-06/SS | 6 | 13,0 | 26,0 | 38 | 360 | 0,030 | ✔ | 3,93 € |
| MLY1-08/SS | 8 | 17,0 | 34,0 | 50 | 540 | 0,080 | ✔ | 4,95 € |
| MLY1-10/SS | 10 | 19,0 | 45,0 | 65 | 720 | 0,130 | ✔ | 8,02 € |
| MLY1-12/SS | 12 | 24,6 | 54,0 | 72 | 1080 | 0,245 | ✔ | 14,53 € |
| MLY1-14/SS | 13 | 28,0 | 65,0 | 91 | 1260 | 0,375 | ✔ | 19,72 € |
| MLY1-16/SS | 16 | 33,0 | 71,0 | 105 | 1680 | 0,450 | - | 29,38 € |
| MLY1-20/SS | 19 | 40,0 | 92,5 | 133 | 2400 | 0,860 | - | 55,53 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Altri prodotti...


MCL

Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio


DCA


Ventosa, Gomma naturale


PSP

Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli


CHA135


Cerniera ad avvitare, 135 gradi


P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm


PF70

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm


RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio


EHD16

Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm


BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Universale


TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio


LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere


HLA19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm

## Prodotti correlati


MLY

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio


MDR_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox