




# Grillo a omega **inox** con chiodo a occhio

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MLYss**

- Anello d'attacco
- Materiale:  
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

## Info.

- CMU: Carico massimo utile  
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✓	3,74 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✓	3,93 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✓	4,95 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✓	8,02 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✓	14,53 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✓	19,72 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	29,38 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	55,53 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



FBL4004\_K32

Spazzola al metro,  
Polipropilene nero  
striato (PP)



PRF\_P

Elementi di  
ancoraggio, Base di  
ancoraggio



DOMI30

Slitta di regolazione  
Domino 30, Slitta  
DOMILINE 30



DKGS

Giunto senza gioco  
Gerwah®, da 0.5 a  
3Nm



GAL21

Ruota per  
trasportatore, Plastica



DTR

Pignone tendicaten,  
Ruota dentata in  
plastica



DER71

Motore inox AC  
asincrono da 0,25 a  
0,37kW, 0,25 a  
0,37kW



DB

Ingranaggio conico in  
acciaio, 2:1



PWC

Inserti filettati, Kit  
Powercoil - con o  
senza attrezzo di posa



TBEBASE10

Economic mini-table  
with trapezoidal  
leadscrew, Economica



TBE16

Economic mini-table  
with trapezoidal  
leadscrew, 5kg



BOX-TOR-A

Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, 2.90 x 1.78mm  
a 28.17 x...

## Prodotti correlati



MLY

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



MDR\_SS

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Inox