Acc Ino Grillo a omega inox con chiodo a occhiello


Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm MLYss

- ***Anello d'attacco***
- *Materiale:*
  Inox 316
- *Nessuna marcatura sul prodotto*

Info.

- *CMU: Carico massimo utile*
  Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✔	3,74 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✔	3,93 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✔	4,95 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✔	8,02 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✔	14,53 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✔	19,72 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	29,38 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	55,53 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio


AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...


BLHT40

Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm


CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40


GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato


H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2


PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato


LACM_SS

Leva a camma inox, Femmina


PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia


PFM

Piede senza snodo, Lamiera modellata


CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm


DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio

Prodotti correlati


MLY

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio


MDR_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox