




Grillo a omega **inox** con chiodo a occhio

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MLYss**

- Anello d'attacco
- Materiale:
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✓	3,74 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✓	3,93 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✓	4,95 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✓	8,02 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✓	14,53 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✓	19,72 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	29,38 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	55,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RPP14
Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



AC
Piastrina di riscontro, 12,13,18 e 20mm



MHQMEP
Manovella ad impugnatura girevole, Alesaggio quadrato



BWU
Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N



CLA
Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



GGB
Dado ad alette, Cieco



SHSS
Vite a spalla inox 416, Inox 416 pretrattato




RNAS
Rotelle, Senza anello interno



NK17
Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm



LC
Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



IN2
Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



HTD8M_20
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa

Prodotti correlati



MLY
Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



MDR_SS
Grillo con chiodo ad occhiello, Inox