




# Grillo a omega **inox** con chiodo a occhio

Diametro dell'asse da 5 mm a 20 mm **MLYss**

- Anello d'attacco
- Materiale:  
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

## Info.

- CMU: Carico massimo utile  
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMU per il coefficiente di sicurezza 5.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	Asse ØD	A	L	H	CMU (kg)	Peso (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
MLY1-05/SS	5	10,0	20,0	30	190	0,015	✓	3,74 €
MLY1-06/SS	6	13,0	26,0	38	360	0,030	✓	3,93 €
MLY1-08/SS	8	17,0	34,0	50	540	0,080	✓	4,95 €
MLY1-10/SS	10	19,0	45,0	65	720	0,130	✓	8,02 €
MLY1-12/SS	12	24,6	54,0	72	1080	0,245	✓	14,53 €
MLY1-14/SS	13	28,0	65,0	91	1260	0,375	✓	19,72 €
MLY1-16/SS	16	33,0	71,0	105	1680	0,450	-	29,38 €
MLY1-20/SS	19	40,0	92,5	133	2400	0,860	-	55,53 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NRV

Morsetto incrociato,  
Montaggio e  
regolazione rapidi



BAG55

Anello di bloccaggio  
inox, Inox



CDR

Per perno  
autobloccante, Cavo  
di ritegno



SH3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



CHB

Feet, For CHB gearbox



M1

Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



TM\_CTM\_CTF

Accessori per ventosa,  
Inserto per ventosa -  
A scatto



DCG

Ventosa, silicone



BUH77

Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 0.1 a 2  
Nm



SLB

Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



RBGpl

Ruota fissa con  
piastra, Acciaio -  
gomma grigia



GP75

Chiusura a leva molla  
a trazione  
compensata,  
Standard (GP75)

## Prodotti correlati



MLY

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



MDR\_SS

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Inox