


- Maschio/femmina
- Materiale:  
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØM	L1	L2	L3	AF	Qtà per conf.	Prezzo unit.	
							Stock*	per conf.
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	22,42 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	22,99 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	23,38 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	24,94 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	25,52 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	26,14 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	26,48 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	29,76 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	23,33 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	24,76 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	27,36 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	28,79 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	32,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



PW\_PWG3

Vite senza fine di precisione, Acciaio



RT61

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa




GAL48\_OMNI

Ruota per trasportatore, Omnidirezionale



SHSS

Vite a spalla inox 416, Inox 416 pretrattato



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover




PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



NTMbr

Grano punta in ottone, punta in ottone



TSM\_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



T10\_30\_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...

## Prodotti correlati



HS

Distanziatore esagonale, Inox 303