


- Maschio/femmina
- Materiale:  
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	Su richiesta	


Codice	Filettatura ØM	L1	L2	L3	AF	Qtà per conf.	Prezzo unit.	
							Stock*	per conf.
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	22,42 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	22,99 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	23,38 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	24,94 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	25,52 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	26,14 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	26,48 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	29,76 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	23,33 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	24,76 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	27,36 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	28,79 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	32,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RDS  
Rondella di sicurezza  
Hygienic Usit®, Inox



ABL100000  
Spazzola antistatica,  
Per superfici fragili



H0  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



ACLBMC  
Supporto per sensore  
per profili alluminio,  
Porta cellula



PLM-C  
Magnete piatto di  
fermo, Magnete di  
fermo piatto



PM4  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



MEP  
Impugnatura cilindrica  
libera, Fissa



FBL6000\_K1  
Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,2 a  
Ø0,3, Poliammide  
nero 6 - pi...



H2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



DBL880  
Rotella per catena,  
Serie 880 e 881



SVT20  
Martinetto a vite - Vite  
traslante, Vite  
traslante



SBRtool  
Chain tool, Drive  
chain maintenance  
tools

## Prodotti correlati



HS  
Distanziatore  
esagonale, Inox 303