


- Maschio/femmina
- Materiale:  
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØM	L1	L2	L3	AF	Qtà per conf.	Prezzo unit.	
							Stock*	per conf.
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	22,42 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	22,99 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	23,38 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	24,94 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	25,52 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	26,14 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	26,48 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	29,76 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	23,33 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	24,76 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	27,36 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	28,79 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	32,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DP

Spina cilindrica ,  
standard ISO 2338



BOXbeta

Box kit di spine beta,  
Box kit - beta



HS

Distanziatore  
esagonale, Inox 303



IBJ

Snodo angolare a  
180°, Acciaio



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 2:1



BTC

Tappo per tubo  
quadrato, Standard



BLH60

Rinvio angolare a L,  
da 19 a 70 Nm



BAC105

Contenitore a becco,  
8mm



PT880

Pignone di trazione,  
Serie 880



HK

Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale



NT122

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 32 a  
85 Nm - a treni



DTR

Pignone tendicatena,  
Ruota dentata in  
plastica

## Prodotti correlati



HS

Distanziatore  
esagonale, Inox 303