



- Maschio/femmina
- Materiale:  
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo -20%	-30%	Su richiesta	

Codice	Filettatura ØM	L1	L2	L3	AF	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	22,42 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	22,99 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	23,38 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	24,94 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	25,52 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	26,14 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	26,48 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	29,76 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	23,33 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	24,76 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	27,36 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	28,79 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	32,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



BCA

Ghiera scanalata cilindrica in acciaio, Acciaio




INO

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



WJUM16

Pattino Drylin® W, Pattino




STL

Guida con spazzola, Spazzola



PRF\_PGN

Maniglia e battuta per porta, Maniglia con serratura



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



BPFL

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Lamiera



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - acciaio



VPRA\_M

Volantino con impugnatura, Plastica termoindurente - Mozzo:acciaio z...

## Prodotti correlati



HS

Distanziatore esagonale, Inox 303