



Modulo 1,0-6,0

Acciaio

- Cremaigliere intestate
- Angolo di pressione 20°
- MR = sezione quadrata
- MMR = sezione rettangolare

Opzioni

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	✓	44,54 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	✓	53,02 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	✓	106,05 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	✓	44,18 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	✓	106,05 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	-	106,05 €
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	✓	28,63 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	✓	57,62 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	✓	39,23 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	✓	78,47 €
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	✓	51,25 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	✓	102,51 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	✓	110,29 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	✓	219,17 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	✓	155,54 €
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	✓	311,08 €
MMR6-1000	6	60	40	34,00	999	-	Su richiesta
MMR6-2000	6	60	40	34,00	1997	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



R203

Molla per stampi
ISO10243, Leggero



RFVcap

Coperchio di
protezione inox,
Coperchio di
protezione aperto



CLB_T

Maniglia a ripresa -
maschio, Zamak



PRF_ROUL

Ruota per profili
alluminio, Senza freno




CQA20

Accessori per slitta di
regolazione miniatura,
20



GSI_A

Vite di regolazione per
molla a gas, Vite di
regolazione



BIMSS

Pistoncino a molla,
Miniatura inox



CLASS

Maniglia a ripresa -
maschio, Inox



TCC

Tenditore, Acciaio



BOX-INS-W

Inserto autofilettante,
Box kit - Per legno



MPB


Distanziatore
esagonale, Ottone



TMR

Tenditore rigido,
Manuale

Prodotti correlati



MRS

Crema di acciaio
metrica, Inox




G4-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



HG5-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



G1

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2