

- Chiusura di catena

- Avvitare per fissare
- Marcatura: CMU, CE
- Materiale:


Asta: acciaio FM-8 zincato bianco

Dado: acciaio A-42-Fm



Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 5.
- Pezzi venduti a multipli, contattateci




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L2	L1	L	P	E	CMU (kg)	Peso per 100 pezzi (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
MRA1-04	4	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	180	1,170	✓	2,60 €
MRA1-05	5	49,5	39,5	13,0	6,5	16,0	280	2,050	✓	2,96 €
MRA1-06	6	57,0	45,0	14,5	7,5	19,0	400	3,450	✓	3,49 €
MRA1-07	7	66,0	52,0	16,0	8,5	21,5	550	5,100	✓	4,40 €
MRA1-08	8	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	700	7,700	✓	5,06 €
MRA1-09	9	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	900	10,250	✓	6,83 €
MRA1-10	10	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	1100	13,700	✓	7,58 €
MRA1-12	12	104,5	80,5	23,5	15,0	33,0	1500	23,200	✓	10,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




T0

Molla di torsione, Inox



SBF

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



GBMf

Dado per vite a sfere,
Dado flangiato a
circuiti multipli



LRM

Dado cilindrico in
bronzo, Bronzo - 1
filetto



RBGpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - gomma
grigia



BABT

Perno autobloccante,
Inox temprato



MBEX

Riduttore manuale,
Manovella estremità
esagonale



DIA

Pistoncino a molla,
con anello



MRA

Maglia rapida, Acciaio



BDP1R

Braccio di reazione,
Serraggio standard



CHTRP

Riduttore a rinvio
angolare a L o a T,



CHB

Double output shaft,
For CHB gearbox

Prodotti correlati



MRAeco

Maglia rapida
economica, Acciaio



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



MRASeco

Maglia rapida
economica, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato