

- Chiusura di catena

- Avvitare per fissare
- Marcatura: CMU, CE
- Materiale:


Asta: acciaio FM-8 zincato bianco

Dado: acciaio A-42-Fm



Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 5.
- Pezzi venduti a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | | |
|------------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Qtà | 1+ | 20+ | 40+ | 60+ | 80+ | 100+ |
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | -15% | -20% | Su richiesta | |

| Codice | ØD | L2 | L1 | L | P | E | CMU (kg) | Peso per 100 pezzi (kg) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 19 |
|---------|----|-------|------|------|------|------|----------|-------------------------|--------|------------------------|
| MRA1-04 | 4 | 39,5 | 31,5 | 11,5 | 5,5 | 12,5 | 180 | 1,170 | ✓ | 2,60 € |
| MRA1-05 | 5 | 49,5 | 39,5 | 13,0 | 6,5 | 16,0 | 280 | 2,050 | ✓ | 2,96 € |
| MRA1-06 | 6 | 57,0 | 45,0 | 14,5 | 7,5 | 19,0 | 400 | 3,450 | ✓ | 3,49 € |
| MRA1-07 | 7 | 66,0 | 52,0 | 16,0 | 8,5 | 21,5 | 550 | 5,100 | ✓ | 4,40 € |
| MRA1-08 | 8 | 74,0 | 58,0 | 17,5 | 11,0 | 24,0 | 700 | 7,700 | ✓ | 5,06 € |
| MRA1-09 | 9 | 80,0 | 62,0 | 19,0 | 11,0 | 26,0 | 900 | 10,250 | ✓ | 6,83 € |
| MRA1-10 | 10 | 89,0 | 69,0 | 20,5 | 12,0 | 29,0 | 1100 | 13,700 | ✓ | 7,58 € |
| MRA1-12 | 12 | 104,5 | 80,5 | 23,5 | 15,0 | 33,0 | 1500 | 23,200 | ✓ | 10,97 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CSSSS

Snodo sferico inox,
Inox/ PTFE



PRS30

Piede snodato tutto
inox Ø30, Ø 30



QTR

Cuscinetto a rulli
conici, Acciaio



PRF JL5

Panel accessories,
Guarnizione - Ø 5mm



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3



SVR30

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



BPPss

Supporto ritto in
lamiera con
cuscinetto inox, Inox



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY




PRF_PGN

Maniglia e battuta per
porta, Maniglia con
serratura



CLASS

Maniglia a ripresa -
femmina, Inox



AXTR

Puleggia folle, Perno



WTM

Rondella per
serraggio - DIN6340,
Acciaio

Prodotti correlati



MRAeco

Maglia rapida
economica, Acciaio



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



MRASeco

Maglia rapida
economica, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie
lunghe, Acciaio
zincato