

- Chiusura di catena

- Avvitare per fissare
- Marcatura: CMU, CE
- Materiale:


Asta: acciaio FM-8 zincato bianco

Dado: acciaio A-42-Fm



Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 5.
- Pezzi venduti a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L2	L1	L	P	E	CMU (kg)	Peso per 100 pezzi (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
MRA1-04	4	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	180	1,170	✓	2,60 €
MRA1-05	5	49,5	39,5	13,0	6,5	16,0	280	2,050	✓	2,96 €
MRA1-06	6	57,0	45,0	14,5	7,5	19,0	400	3,450	✓	3,49 €
MRA1-07	7	66,0	52,0	16,0	8,5	21,5	550	5,100	✓	4,40 €
MRA1-08	8	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	700	7,700	✓	5,06 €
MRA1-09	9	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	900	10,250	✓	6,83 €
MRA1-10	10	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	1100	13,700	✓	7,58 €
MRA1-12	12	104,5	80,5	23,5	15,0	33,0	1500	23,200	✓	10,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



M0

Coppia ruota e vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



PW_PWG15

Ruota di precisione, Bronzo



PSG1

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



SCE_SS

Serracavo, Inox



BPF

Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera



INS_BR

Boccola autoflettante Ottone, Ottone



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto



PRF_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



E15

Riduttore a rinvio angolare, da 0.40 a



AXTR

Puleggia folle, Perno

Prodotti correlati



MRAeco

Maglia rapida economica, Acciaio



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



MRASeco

Maglia rapida economica, Inox



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato