



- **Cremagliere intestate**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Inox 304 stirato

Opzione

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✓	78,18 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✓	224,02 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✓	244,89 €
MRS2.5-1000	2,5	25	25	22,50	999	-	Su richiesta
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✓	429,90 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PSG25
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



CHA1056_U20
Cerniera ad avvitare,
Sezione 90X60



UFX
Giunto elastico
Uneflex®, economica



FBL6000_K19
Spazzola al metro,
Crine di cavallo nero



MC
Deceleratore,
autocompensante -
senza regolazione



WING
Dado ad alette per
serraggio manuale,
Acciaio (ANSI B18-17)



NKIB
Cuscinetto combinato
con anello interno,
Carico assiale
bidirezionale



T10_21N1F
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 nyl...



PFM
Piede senza snodo,
Lamiera modellata



GD01
Giunto cardanico
doppio, Sollecitazioni




WW10
Guida Drylin® W,
Carrello



HCSS
Grano con punta a
coppa, punta a coppa

Prodotti correlati



MR_MMR
Cremagliera sezione
metrica, Acciaio



SSG1
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



SSG1_304L
Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L