

Cylindrical Master-Plate[®] glueable insert

MSP19
MSP20

316L stainless steel

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications


- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details




316L stainless steel




MSP19




MSP20



Tapped



Nut



Typical application




DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Prix Uni. 1 à 49
MSP19TB-5-20/SS	19	M5	20	Blind tapped	7,81 €
MSP19E-4-3/SS	19	M4	3,2	Nut	1,90 €
MSP19E-5-4/SS	19	M5	4	Nut	1,93 €
MSP20E-5-4/SS	20	M5	4	Nut	1,95 €


Altri prodotti...



AC
Pastrina di riscontro,
15mm



ACLERP
Rulliera, Senza guida
laterale



KS
Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre




SLB
Pistoncino a molla,
inox



BTC_M
Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato



PCS62K
Pignone a catena
dentatura temprata,
15.875mm (DIN10B-1)




MBrondele
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Rondella
di arresto MB



Q7
Cuscinetto obliquo a
sfere, Acciaio



HLC19
Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 43Nm



M0
Ruota per vite senza
fine, Bronzo



PRF4532
Profilato alluminio
standard, 45 x 32 mm



PRF_PL_4590
Elementi di giunzione,
Plastra di giunzione -
45x90 mm

Prodotti correlati



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con in...



MSP38
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...



MSP23
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø23 con...



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con dado