

Cylindrical Master-Plate[®] glueable insert

MSP19
MSP20

316L stainless steel

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications


- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details




316L stainless steel




MSP19




MSP20



Tapped



Nut



Typical application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Prix Uni. 1 à 49
MSP19TB-5-20/SS	19	M5	20	Blind tapped	7,81 €
MSP19E-4-3/SS	19	M4	3,2	Nut	1,90 €
MSP19E-5-4/SS	19	M5	4	Nut	1,93 €
MSP20E-5-4/SS	20	M5	4	Nut	1,95 €

Altri prodotti...



SVR20
Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



M0
Vite senza fine, Acciaio non temprato



GB-RA
Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



HS
Distanziatore esagonale, Inox 303



DB
Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



DOMI120
Accessori di collegamento, Piastra



HSSs
Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379




RT61ss
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



PCF2
Supporto antivibrante cabina conico, Piastra



BLH30
Rinvio angolare a L, da 1.32 a 4.40 Nm



M0
Vite senza fine, Plastica lavorata



PGMSS
Maniglia a ponte inox, Inox

Prodotti correlati



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



MSP38
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



MSP23
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado