

# Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø23

Inox 316L

MSP23

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:  
316L stainless steel

## Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

## Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel




316L stainless steel




Typical application



Tapped



Nut



Thread

## DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	A	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP23T-4-10/SS	23	M4	10	Tapped	6,13 €
MSP23T-5-10/SS	23	M5	10	Tapped	6,33 €
MSP23T-6-10/SS	23	M6	10	Tapped	6,55 €
MSP23E-4-3/SS	23	M4	3,2	Nut	1,93 €
MSP23E-5-4/SS	23	M5	4	Nut	1,97 €
MSP23E-6-5/SS	23	M6	5	Nut	2,24 €
MSP23F-4-16/SS	23	M4	16	Thread	2,05 €
MSP23F-4-20/SS	23	M4	20	Thread	2,07 €
MSP23F-5-12/SS	23	M5	12	Thread	2,07 €
MSP23F-6-25/SS	23	M6	25	Thread	2,26 €

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

83

## Altri prodotti...



BLOC

Accessori per porte,  
Arresto per porta



G0

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



ACLALF

Piede regolabile,  
Ideale per posti di  
lavoro



T10-BAR

Barra dentata, T10



MEP

Impugnatura cilindrica  
libera, Fissa



BLH20

Rinvio angolare a L,  
da 0.53 a 1.77



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata  
con rivetto e fori



M1

Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
temprato



PTA50ssEB

Piede snodato con  
base stampata Ø50,



PARF80

Piede senza snodo,  
Piede snodato



SDB

Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio



PLS

Distanziatore  
cilindrico, Inox 303

## Prodotti correlati



MSP3815

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con in...



MSP38

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø38 con...



MSP3815

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con dado



MSP3815

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con pe...