

# Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

## MSP38

## Inox 316L

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:  
316L stainless steel

### Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

### Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel



316L stainless steel



Exemple d'application



### DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CLSLCP  
Perno serie corta,  
Acciaio - serie corta



CHT  
Motore AC asincrono  
trifase, 0,55 a 1.1kW



SHS  
Vite a spalla inox 303,  
Inox 303



BFD  
Perno ad innesto per  
boccola, +180°C



AKD  
Giunto a soffietto  
Gerwah®, da 22 a  
600Nm



PRF\_FIX\_ANG  
Fissaggio, Fissaggio  
angolare



R203  
Molla per stampi  
ISO10243, Leggero



P15  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
3,75 Nm



COA-COG  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,



TSP\_T10P  
Piastra di giunzione  
per cinghia T, T10



PTA40  
Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,



AC  
Piastrina di riscontro,  
18mm

## Prodotti correlati



MSP3815  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con in...



MSP3815  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con dado



MSP3815  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con pe...



MSP38  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø38 con...