

# Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

## MSP38

## Inox 316L

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:  
316L stainless steel

### Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

### Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel



316L stainless steel



Exemple d'application



### DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PARF110

Piede senza snodo,  
Piede snodato  
oscillante fissabile  
Ø110



YG1

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



CHN\_CHNSS

Catena dritta a maglie  
lunghe, Inox



RHTtcss

Ruota alte  
temperature con foro  
centrale, fino a 200kg



AC

Piastrina di riscontro,  
18mm



M1

Vite senza fine ,  
Acciaio non temprato



PRF\_ER

Elementi di giunzione,  
Elemento di raccordo



WFRM

Dado trapezoidale,  
Polimero (Iglidur®) - 1  
filetto



H1

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a



PRF\_GAL

Rotella per profilo  
alluminio, Rotella



MSP19

Inserto con piastrina a  
incollare



CHAR6035

Cerniera a molla,  
avvitabile e saldabile

## Prodotti correlati



MSP3815

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
rettangolare con in...



EGRM

Tee nuts with prongs,



MSP38

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø38 con...



MSP23

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø23 con...