

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

MSP38

Inox 316L


- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications



- Industrial, transport, building, furnishings

Info.

- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details



Exemple d'application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



BSPT

Morsetto per guide, Rondo




CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



PSG05HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...




H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Alluminio



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP14



BAC105

Contenitore a becco, 8mm




PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)



CHM50-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW, 0.18 a 0.75kW



PTBss

Bullone a occhiello inox, Inox



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...