

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

MSP38

Inox 316L

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel



316L stainless steel



Exemple d'application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



CDC

Molla di compressione conica, Conica



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg




VHTM

Hexagonal headed bolt Hygienic Design®, Inox



BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 2.00mm a 45.20 x...



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 20kg



DOMI30

Accessori di collegamento, Piatto girevole



ATZYSS

Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



SLH

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A leva orizzontale - acci...



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50 con contatore e ...

Prodotti correlati



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...