

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

MSP38

Inox 316L


- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications



- Industrial, transport, building, furnishings

Info.

- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details



Exemple d'application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



CMM_SS

Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Inox /
bronzo - Série



PRS50

Piede snodato tutto
inox Ø50, Ø 50



SEH

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante -
acciaio



HTD8M_50

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio



FIRSTDC1Q60

Variatore di velocità
10A, 10 A



DHX

Spina cilindrica filetto
interno, estraibile DIN
7979D



HTD3M_09

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD3 Alluminio



MEP

Impugnatura cilindrica
libera, Fissa



TCSH

Tenditore per catena
automatico, Con



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5



TIFss

Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



LRRA

Latch with locking
system, Aluminium

Prodotti correlati



MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con in...



MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con dado



MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con pe...



MSP38

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
Cilindrico Ø38 con...